



## Užveržimo varžtų rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis: 10/ M10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Visos dalys iš termiškai pagerinto plieno, Tvirtumas 8.8 arba 10. Sudėta į tvirtą medinę dėžę su pakeliamu dangčiu.

#### Tiekimo sudėtis:

T formos griovelio varžtai Nr. 375300 DIN 787: 4 vnt. / 63 mm; 4 vnt. / 100 mm; 2 vnt. / 40 mm

Smeigės Nr. 375380 DIN 6379: 4 vnt./50 mm;4 vnt./80 mm;4 vnt./200 mm

Aukštos veržlės Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 vnt.

Prailginamosios veržlės Nr. 375395: 4 vnt.

Atraminės poveržlės Nr. 375340 DIN 6340: 4 vnt.

Sferinės poveržlės ir poveržlės su kūgine nuožula Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 vnt.

### Techninis aprašymas

Medinės dėžės aukštis	32 mm
T griovelio nominalus dydis	10 mm
Medinės dėžės plotis	188 mm
Sriegis	M10

Medinės dėžės ilgis	254 mm
Tipas	6520
Produkto rūšis	Užveržimo varžtas