



Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376500 0
GTIN	4020772007737
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P2	700 N
Kiaurymės Ø d	4,5 mm
Prispaudimo varžtas	M4×25 mm
visas ilgis	49 mm

Atstumas tarp kiaurymių e	8,5-13,5 mm
visas aukštis	81 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	23 mm
Prispaudimo jėga P1	500 N
Tipas	6800J
Prispaudimo aukštis H	18 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai