

**Briaunotoji veržlė, Sriegis: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375390 M10
GTIN	4020772082215
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

**Veržlė su atramine briauna** (= 1,5 d aukščio) DIN 6331, kaldinta.

**Standartas:**

**DIN 6331**

**Apdirbama medžiaga:**

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis SW	16 mm
Bendras ilgis	15 mm
Riebokšlio Ø	22 mm
Kampo dydis e	17,8 mm
Riebokšlio aukštis	4 mm
Sriegis	M10

Tipas	6331
Produkto rūšis	Veržlė