



Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris

376500 1

GTIN

4020772007744

Produktų klasė

35A

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Atstumas tarp kiaurymių e: 16 mm

Kiaurymės Ø d: 4,5 mm

Prispaudimo aukštis H: 19 mm

Prispaudimo jėga P1: 600 N

Prispaudimo jėga P2: 1100 N

visas aukštis: 98 mm

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P1	600 N
visas aukštis	98 mm
Prispaudimo varžtas	M5×30 mm
Kiaurymės Ø d	4,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	16 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	22,5-26 mm
Prispaudimo jėga P2	1100 N
visas ilgis	61 mm
Tipas	6800J
Prispaudimo aukštis H	19 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai