



Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376500 2
GTIN	4020772007751
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

visas aukštis	139,5 mm
Prispaudimo jėga P1	800 N
visas ilgis	78 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	23-31 mm

Atstumas tarp kiaurymių e	20 mm
Kiaurymės Ø d	5,5 mm
Prispaudimo varžtas	M6×35 mm
Prispaudimo jėga P2	1200 N
Tipas	6800J
Prispaudimo aukštis H	23 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai