



Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376500 4
GTIN	4020772007775
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

visas aukštis	221 mm
Kiaurymės Ø d	8,6 mm
Prispaudimo varžtas	M8×65 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	43-46,5 mm

Prispaudimo jėga P2	3000 N
Prispaudimo jėga P1	1700 N
Atstumas tarp kiaurymių e	32 mm
visas ilgis	141 mm
Tipas	6800J
Prispaudimo aukštis H	42,5 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai