



XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 10-12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. „Micro“ - modelis su dar geresne skiriamąja 2 µm geba.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	58 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 12,5 mm
Matmuo a	1,9 mm

Matavimo gylis su ilgintuvu	134 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,002 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 2/76	428510 2/76
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 10-12,5 mm	428746 10-12,5