

**CNMG 120404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui