

**CNMG 120408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui