

**CNMG 120404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui