

**CNMG 120412, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PV720
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Drožlialaužis	PG
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui