

**DNMG 150604, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PG
Kietlydinys	PV720
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui