

**DNMG 150608, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 PV720 Kietlydinys: PV720

Drožlialaužis: PG

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 490 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PV720
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui