

**DNMG 150612, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PG
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui