

**SNMG 120408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Drožlialaužis	PG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui