

**TNMG 160408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PG
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Kietlydinys	PV720
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui