

**WN. G 080404, Rūšis: PV720**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	1 - 3,8 mm
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožialaužis	PG
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui