

**WN. G 080408, Rūšis: PV720**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui