

**DNMG 150608, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	PV720
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui