

**Garant****2 taškų spartusis matuoklis DM1, Maksimalios matavimo ribos: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428030 75
GTIN	4045197412072
Produktų klasė	41B

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta konstrukcija tinka naudoti prie tekinimo ir frezavimo staklių. Išorinių ir vidinių diametrų matavimui, radialinio mušimo, įpjovų ir sienelių storio matavimams, su **atkartojimo tikslumu nuo 2µm**. Tinka naudoti su laikrodiniais indikatoriais, kurių koto Ø8h6, o maksimalus korpuso Ø62mm (parduodamas be indikatoriaus).

**Privalumai:**

Greitai sumontuojamas, tvirtas, nesunkiai prižiūrimas.

**Tiekimo sudėtis:**

Matavimo prietaisas sumontuotas, su 2 poromis matavimo diskų, dengtų TiN danga (1× Ø 8 mm/1× Ø 13 mm), 3L formos raktu (SW3,4ir5).

**Techninis aprašymas**

Išorinių matmenų matavimo diapazonas	6 - 70 mm
Vidinių matmenų matavimo diapazonas	18 - 75 mm
Plotis	110 mm
Ilgis	142 mm

Matavimo jėga	2,6 N
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	2 taškų matuoklis

---

## Priedai

Atsarginis liestukas DM1 Matavimo disko Ø 13 mm	428035 13
Atsarginis liestukas DM1 Matavimo disko Ø 8 mm	428035 8