

**SNMG 120404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui