


SNMG 120408, Rūšis: PV720

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	PV720
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui