

**TNMG 160404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	PV720
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui