

**TNMG 160408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui