

**WNMG 080404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Kietlydinys	PV720
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui