

**CC. T 060202, Rūšis: PV720**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui