


CC. T 09T302, Rūšis: PV720

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui