

**CCMT 09T308, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožialaužis	HQ
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui