

**CCMT 060202, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kietlydinys	PV720
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui