

**CC. T 060202, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Drožialaužis	GK
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui