

**CCMT 09T302, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260194 PV720 |
| GTIN | 4960664726837 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------|
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Kietlydinys | PV720 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 3 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Drožlialaužis | GK |
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 270 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | Cermet |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T302 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |