

**CCMT 120404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Drožlialaužis	GK
Kietlydinys	PV720
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui