



**DC. T 070202, Rūšis: PV720**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Drožlialaužis	HQ
Kietlydinys	PV720
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui