

**DC.T 070204, Rūšis: PV720**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui