

**DCMT 070202, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	GK
Kietlydinys	PV720
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui