

**DCMT 070208, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070208
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui