

**DCMT 11T302, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	PV720
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui