

**DC.T 11T308, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui