

**VBMT 110304, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261174 PV720 |
| GTIN | 4960664726110 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Pastūma f | 0,05 - 0,25 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 270 m/min |
| Kietlydinys | PV720 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2 mm |
| Drožlialaužis | HQ |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | Cermet |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui