

**VBMT 160408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui