



## NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas Duo Plus, Tipas: 125



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 360605 125    |
| GTIN             | 4250364402262 |
| Produktų klasė   | 34A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas ir stabilus iš GGG60 ketaus, kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu ir šlifluota.

#### Funkcija:

Uždėkite ir pritvirtinkite pirmą ir antrą detalę prie mobilių lūpų. Sukant ir toliau nepaisant fiksavimo taško, sankaba atsikabina. Spaudimo suklys aktyvuoja mechaninį jėgos perdaviklį.

#### Paskirtis:

- **Užspaudimui horizontalioje padėtyje.**
- **Galima užspausti 2 skirtingų dydžių ruošinius arba 2 vienodas detales. Matmenų skirtumai  $\pm 2,5$  mm (1-os detalės lyginant su 2-a detale).**
- **Galimas užspaudimas pakopinėmis lūpomis ir užspaudimas bazinėmis lūpomis arba abiejų būdų kombinacija.**
- **Galima užspausti 2 skirtingų dydžių ruošinius arba 2 vienodas detales. Matmenų skirtumai  $\pm 2,5$  mm.**

#### Tiekimo sudėtis:

4 prispaudikliai, Quick-Start vadovas, 1 galvutė SW 14.

#### Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 361400 – 361440, 361600, 361660.

Pakopinės juostos Nr. 361950, 361960, 361970.

Kumštelių rinkinys Nr. 361345.

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60.

#### Pastaba:

- **Bendras ilgis L išlieka nepakitęs (mažos sąlyčio zonos).**
- **Priedus žr. Nr. 360530; 360570 ir Nr. 361400; 361440; 361600 – 361970.**
- **Visada spauskite 2 ruošinius!**

## Techninis aprašymas

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Išilginis griovelis                | 20 mm                |
| Korpuso plotis B                   | 126 mm               |
| m                                  | 255,2 mm             |
| Svoris                             | 40 kg                |
| Bendras ilgis L                    | 633 mm               |
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Duo Plus             |
| Tipas                              | 125                  |
| Korpuso ilgis a                    | 530 mm               |
| Skersinis griovelis                | 20 mm                |
| Suklio iškyšos ribos o             | 0 - 15 mm            |
| s                                  | 43,2 mm              |
| F                                  | 443 mm               |
| g                                  | 24 mm                |
| Korpuso aukštis c                  | 100 mm               |
| Sukimo momentas                    | 40 Nm                |
| Užspaudimo jėga iki maks.          | 40 kN                |
| Serija                             | Duo Plus             |
| Produkto rūšis                     | Mašininis spaustuvas |

## Priedai

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Pakopinė lūpapaslanki Tipui 125 | 360468 125 |
| Ruošinio atrama Tipas 300       | 360430 300 |
| Ruošinio atrama                 | 360555     |