

Garant**2 taškų spartusis matuoklis DM1, Maksimalios matavimo ribos: 135mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428030 135
GTIN	4045197412089
Produktų klasė	41B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija tinka naudoti prie tekinimo ir frezavimo staklių. Išorinių ir vidinių diametrų matavimui, radialinio mušimo, įpjovų ir sienelių storio matavimams, su **atkartojimo tikslumu nuo 2µm**. Tinka naudoti su laikrodiniais indikatoriais, kurių koto Ø8h6, o maksimalus korpuso Ø62mm (parduodamas be indikatoriaus).

Privalumai:

Greitai sumontuojamas, tvirtas, nesunkiai prižiūrimas.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo prietaisas sumontuotas, su 2 poromis matavimo diskų, dengtų TiN danga (1× Ø 8 mm/1× Ø 13 mm), 3L formos raktu (SW3,4ir5).

Techninis aprašymas

Vidinių matmenų matavimo diapazonas	18 - 135 mm
Plotis	167 mm
Ilgis	202 mm
Išorinių matmenų matavimo diapazonas	6 - 130 mm

Matavimo jėga	2,6 N
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	2 taškų matuoklis

Priedai

Atsarginis liestukas DM1 Matavimo disko Ø 13 mm	428035 13
Atsarginis liestukas DM1 Matavimo disko Ø 8 mm	428035 8