



## Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 175-200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Produktų klasė	43A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija.** Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.

**Matavimo paviršiai grūdinti ir sferiškai poliruoti.** Valdymo elementai ir skalės chromuotos dalys matinės. Nuo matavimo diapazono 100–125 mm su šilumos izoliacija ir reguliatoriumi.

#### Tiekimo sudėtis:

Mikrometrinis vidmatis dėžutėje.

### Techninis aprašymas

Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	175 - 200 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	7 µm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B10
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

### Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis Maksimalios  
matavimo ribos 200 mm

022440 200

DAkkS kalibravimas Mikrometrinis vidmatis maksimalios  
matavimo ribos 200 mm

022450 200