



XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 200-225mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428500 200-225
GTIN	5051102001353
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų **XT mikrometrinis vidmatis**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo būgnas su juodos spalvos skale, visos chromuotos skalės dalys matinės. Terkšlė pastoviai matavimo jėgai palaikyti. Visi prietaisai su serijos nr. ir patikros sertifikatais. Aklinųjų kiaurymių matavimams nuo dyd. 12,5 – 16. Aukščiausio tikslumo vidmačiai. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais.

Paskirtis:

Aklinosioms ir atviroms kiaurymėms, centravimo briaunoms.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Matavimo galvutės Nr. 428605.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	115 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	265 mm
Matmuo a	0,5 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	200 - 225 mm
Leistina paklaida	0,008 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	022500 300
---	------------

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 225 mm	484030 225
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 210 mm	484030 210