



Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE su valdymo pultu, Tipas: 600



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445285 600
GTIN	7630041129908
Produktų klasė	45B

Aprašymas

Modelis:

Hibridinis valdymo skydelis

- Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
- Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
- Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.
- Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.
- Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.

Rankiniu būdu reguliuojamas, skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinatinių sistemose.

- Stiklinė liniuotė su papildintomis padalomis ir atskaitos tašku.
- Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.
- Prijungiama oro pagalvė
- Labai patogiu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.

Programinė įranga / matavimo funkcijos

- **Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..**
- **Integruotas skaičiuotuvus.**
- **Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.**
- **Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.**
- **Paprastas matavimo protokolų kūrimas.**

Privalumai:

Žymiai greitesnis virsmo / apgrąžos taškų matavimas (min, maks., Ø) patentuota Quick-Center technologija. Vaizdinė informacija apie visus matavimus triukšmingoje aplinkoje.

Paskirtis:

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis, standartinis matavimo antgalis su liestuku ir matavimo rutuliu Ø 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, akumulatoriaus kasetė (įkraunamas ličio jonų akumulatorius), maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), laidas. **SCS**

kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

USB spausdintuvas Nr. 445293; spausdinimo popierius Nr. 445294; duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct Nr. 498925; Stat-Express Nr. 498926; radijo siųstuvas TESA BLE Nr. 498921 dyd.. BT; keičiamos baterijos Nr. 445443 dyd. AKKU; apsauginis gaubtas nuo dulkių; pagal paklausimą galima įsigyti daugybę specialių priedų (pvz., stačiakampiškumui matuoti).

Techninis aprašymas

Matavimo galvos pastūma	rankinė
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	9 µm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ)	≤1 µm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2 + 2L / 1000 µm
Matavimo jėga	1,6±0,25 N
Svoris	37 kg
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Matavimo ribos	0 - 770 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	600 mm

Kalibravimas	E2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
USB spausdintuvas skirta MICRO HITE	445293
Termopopierius, skirtas USB spausdintuvui	445294
Tinklo adapteris Tipas MH	445282 MH