



## Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE su valdymo pultu, Tipas: 900



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	445285 900
GTIN	7630041129915
Produktų klasė	45B

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Hibridinis valdymo skydelis

- Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
- Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
- Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.
- Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.
- Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.

Rankiniu būdu reguliuojamas, skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinatinių sistemose.

- Stiklinė liniuotė su papildintomis padalomis ir atskaitos tašku.
- Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.
- Prijungiama oro pagalvė
- Labai patogiu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.

#### Programinė įranga / matavimo funkcijos

- **Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..**
- **Integruotas skaičiuotuvus.**
- **Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.**
- **Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.**
- **Paprastas matavimo protokolų kūrimas.**

#### **Privalumai:**

Žymiai greitesnis virsmo / apgrąžos taškų matavimas (min, maks., Ø) patentuota Quick-Center technologija. Vaizdinė informacija apie visus matavimus triukšmingoje aplinkoje.

#### **Paskirtis:**

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

#### **Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis, standartinis matavimo antgalis su liestuku ir matavimo rutuliu Ø 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, akumulatoriaus kasetė (įkraunamas ličio jonų akumulatorius), maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), laidas. **SCS**

#### **kalibravimo pažyma.**

#### **Priedai pasirinktinai:**

USB spausdintuvas Nr. 445293; spausdinimo popierius Nr. 445294; duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct Nr. 498925; Stat-Express Nr. 498926; radijo siųstuvas TESA BLE Nr. 498921 dyd.. BT; keičiamos baterijos Nr. 445443 dyd. AKKU; apsauginis gaubtas nuo dulkių; pagal paklausimą galima įsigyti daugybę specialių priedų (pvz., stačiakampiškumui matuoti).

## **Techninis aprašymas**

Atsikartojimo tikslumas (2 $\sigma$ )	$\leq 1 \mu\text{m}$
Matavimo ribos	0 - 1075 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	900 mm
Matavimo jėga	$1,6 \pm 0,25 \text{ N}$
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	$2 + 2L / 1000 \mu\text{m}$
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	11 $\mu\text{m}$
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Svoris	45 kg
Matavimo galvos pastūma	rankinė

Kalibravimas	E2
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimate

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024010 1000
KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024000 1000

## Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
USB spausdintuvas skirta MICRO HITE	445293
Termopopierius, skirtas USB spausdintuvui	445294
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Tinklo adapteris Tipas MH	445282 MH