



## Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu ir tiksliu reguliatoriumi, Tipas: 600



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	445287 600
GTIN	7630041129939
Produktų klasė	45B

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankiniu būdu reguliuojamas, skaitmeninis aukštmatas TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinacių sistemose.

- **Stiklinė liniuotė su padidintomis padalomis ir atskaitos tašku.**
- **Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.**
- **Prijungiama oro pagalvė**
- **Labai patogiu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**

#### Hibridinis valdymo skydelis

- **Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.**
- **Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.**
- **Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.**
- **Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.**
- **Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.**

#### Programinė įranga / matavimo funkcijos

- **Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..**
- **Integruotas skaičiuotuvai.**
- **Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.**
- **Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.**
- **Paprastas matavimo protokolų kūrimas.**

#### **Privalumai:**

Žymiai greitesnis virsmo / apgrąžos taškų matavimas (min, maks., Ø) patentuota Quick-Center technologija. Vaizdinė informacija apie visus matavimus triukšmingoje aplinkoje.

#### **Paskirtis:**

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

#### **Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis, standartinis matavimo antgalis su liestuku ir matavimo rutuliu Ø 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, akumulatoriaus kasetė (įkraunamas ličio jonų akumulatorius), maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), laidas. **SCS**

#### **kalibravimo pažyma.**

#### **Priedai pasirinktinai:**

USB spausdintuvas Nr. 445293; spausdinimo popierius Nr. 445294; duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct Nr. 498925; Stat-Express Nr. 498926; radijo siųstuvas TESA BLE Nr. 498921 dyd.. BT; keičiamos baterijos Nr. 445443 dyd. AKKU; apsauginis gaubtas nuo dulkių; pagal paklausimą galima įsigyti daugybę specialių priedų (pvz., stačiakampiškumui matuoti).

## **Techninis aprašymas**

Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2 + 2L / 1000 µm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	9 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	600 mm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ)	≤1 µm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Matavimo ribos	0 - 770 mm
Svoris	37 kg
Matavimo jėga	1,6±0,25 N

Kalibravimas	E2
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimate

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800
KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800

## Priedai

Termopopierius, skirtas USB spausdintuvui	445294
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
USB spausdintuvas skirta MICRO HITE	445293
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Tinklo adapteris Tipas MH	445282 MH