



Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-MICRO HITE + M su varikliu su valdymo skydeliu, Tipas: M600



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 445290 M600 |
| GTIN | 7630041129960 |
| Produktų klasė | 45B |

Aprašymas

Modelis:

Motorizuotas skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2 D koordinacių sistemose.

- **Stiklinė liniuotė su padidintomis padalomis ir atskaitos tašku. Patentuota opto- μ skalės sistema;**
- **Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno;**
- **Itin tikslus atkartojimas dėl automatinio krašto atpažinimo;**
- **Prijungiama oro pagalvė;**
- **Labai patogiu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**
- **Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.**
- **Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.**

Programinė įranga / matavimo funkcijos

- **Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..**
- **Integruotas skaičiuotuvas.**
- **Paprastas matavimo protokolų kūrimas.**

- Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.
- Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.

Hibridinis valdymo skydelis

- Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
- Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
- Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.

Detalus aprašymas:

Motorizuotas skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinatinių sistemose.

- Didėjimo tvarka padalomis suskirstyta stiklinė liniuotė su atskaitos tašku;
- Patentuota opto- μ skalės sistema;
- Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.

Programinė įranga / matavimo funkcijos

- Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei įprasti 2D matavimai ir t.t..

Hibridinis valdymo skydelis

- Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.

Privalumai:

Visų matavimų vaizdinė informacija LED triukšmingoje aplinkoje.

Paskirtis:

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis su liestuku ir matavimo rutuliu \varnothing 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, ličio jonų akumuliatorius Nr. 445443 dyd. AKKU, maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), kabelis. **SCS kalibravimo pažyma.**

Priedai pasirinktinai:

USB spausdintuvas Nr. 445293; popierius spausdintuvui Nr. 445294, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct 498925, belaidis siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921 dyd. BT, programinė įranga Stat-Express Nr. 498926. Apsauginis gaubtas nuo dulkių. Daug specialių priedų (pvz., statmenumo matavimui) galima užsisakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 600 mm |
| Kiaurymės matavimo atkartojamumas | $\leq 1 \mu\text{m}$ |

| | |
|---|----------------------------------|
| Matavimo jėga | 1,6±0,25 N |
| Matavimo galvos pastūma | variklinis |
| Padalos vertė, perjungiamo | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm |
| Svoris | 37 kg |
| Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 9 μm |
| Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 1,8 + 2L / 1000 μm |
| Matavimo ribos | 0 - 770 mm |
| Plokštumos matavimo atkartojamumas | ≤0,5 μm |
| Kalibravimas | E2 |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas. |
| Produkto rūšis | Aukštimate |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm | 024010 800 |
| KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm | 024000 800 |

Priedai

| | |
|---|--------|
| USB spausdintuvas skirta MICRO HITE | 445293 |
| Termopopierius, skirtas USB spausdintuvui | 445294 |

| | |
|--|-------------|
| Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498975 |
| Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB | 498918 USB |
| Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas | 498965 |
| Akumulatoriai Tipas AKKU | 445443 AKKU |
| Tinklo adapteris Tipas MH | 445282 MH |