

Mahr**Mikrometrinis vidmatis su dideliu matavimo diapazonu, Matavimo ribos:
100-900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. **Matavimo paviršiai grūdinti ir pusiau apvaliai šlifuoti.** Vienas matavimo paviršius reguliuojamas. Matavimo antgaliai, valdymo ir skalės chromuotos dalys matinės. **Paruoštas naudojimui, nereikia reguliuoti.**

Tikslumas:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometras, ilgintuvai Nr. 427950.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 427950.

Techninis aprašymas

Ilgintuvas	25; 50; 100; 200; 400 mm
Matavimo būgno \emptyset	17,5 mm
Sraigto \emptyset	7,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 900 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S4
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 100-900 mm	020480 100-900
DAkS kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 100-900 mm	020490 100-900

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Ilgis 50 mm	427950 50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Ilgis 800 mm	427950 800
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Ilgis 100 mm	427950 100
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Ilgis 25 mm	427950 25
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Ilgis 200 mm	427950 200
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Ilgis 400 mm	427950 400