

Garant**Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle, Ilgis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460095 100
GTIN	4045197444271
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifiluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjuvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš **nerūdijančio** plieno. **Matavimo briaunos – matinės.**

Pastaba:

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo $\pm 15^\circ$ link simetrijos plokštumos.

Techninis aprašymas

Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,002 mm
Ilgis	100 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Nuožulos paviršius	neakinantis, matinis
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

Paslaugos

DAkS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus
ilgis 500 mm

026010 500

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 200
mm

026000 200